


Induktiivinen anturi

IIA3015-BPKG/V4A/US100DPS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Tuntoetäisyys [mm]	15
Kotelo	kierremalli
Mitat [mm]	M30 x 1,5

Sovellutus

Erityispiirre	Kullatut koskettimet
---------------	----------------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...36 DC
Virrankulutus [mA]	15; (24 V)
Suojausluokka	II
Napaisuussuojaus	kyllä

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	250
Kytkenätaajuus DC [Hz]	250
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu



Induktiivinen anturi

IIA3015-BPKG/V4A/US100DPS

Ylikuormitussuojaus	kyllä
---------------------	-------

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys [mm]	15
--------------------	----

Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm]	15 ± 10 %
----------------------------------	-----------

Tarkkuus / poikkeamat

Korjauskerroin	teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,5 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,3
----------------	---

Hystereesi [% Sr:stä]	1...15
-----------------------	--------

KytKentäpisteen liukuma [% Sr:stä]	-10...10
------------------------------------	----------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...80
-------------------------	----------

Suojausluokka	IP 67
---------------	-------

Hyväksynyt / testit

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	luokka B

Mekaaniset tiedot

Kotelo	kierremalli
--------	-------------

Asennus	uppoasennus ei sallittu
---------	-------------------------

Mitat [mm]	M30 x 1,5
------------	-----------

Kierremerkintä	M30 x 1,5
----------------	-----------

Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4571/316); PBT
-------------	--------------------------------------

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	lukkomutterit: 2
--------------------	------------------

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu





Induktiivinen anturi

IIA3015-BPKG/V4A/US100DPS

Liitäntä

