






Induktiivinen anturi

IIA3010-ANOG/V4A

Kytkenäpisteen liukuma [% Sr:stä]	-10...10
--------------------------------------	----------

Käyttöolosuhteet	
------------------	--

Ympäristölämpötila [°C]	-25...80
Suojausluokka	IP 67

Mekaaniset tiedot	
-------------------	--

Kotelo	kierremalli
Asennus	uppoasennus sallittu
Mitat [mm]	M30 x 1,5 / L = 81
Kierremerkintä	M30 x 1,5
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4571/316); PBT

Näytöt / käyttöelementit		
--------------------------	--	--

Näyttö	Tilanositus	1 x LED, keltainen
--------	-------------	--------------------

Tarvikkeet	
------------	--

Toimitettavat osat	lukkomutterit: 2
--------------------	------------------


Huomautuksia	
--------------	--

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²

Liitäntä



BK =	Johdinvärit :
BN =	musta
BU =	ruskea
	sininen