




Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!





Induktiivinen anturi

IIA3015-BPOG/V4A

Kytkenäpisteen liukuma [% Sr:stä]	-10...10
--------------------------------------	----------

Käyttöolosuhteet	
Ympäristölämpötila [°C]	-25...80
Suojausluokka	IP 67

Mekaaniset tiedot	
Kotelo	kierremalli
Asennus	uppoasennus ei sallittu
Mitat [mm]	M30 x 1,5 / L = 81
Kierremerkintä	M30 x 1,5
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4571/316); tuntopinta: PBT


Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanositus	1 x LED, keltainen

Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	lukkomutterit: 2

Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä
Kaapeli: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm ²

Liitäntä



	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen