


KIT, II5742 + W94005





Induktiivinen anturi

KIT, II5742 + W94005

Hystereesi	[% Sr:stä]	1...15
------------	------------	--------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...70
--------------------	------	----------

Suojausluokka	IP 67
---------------	-------

Hyväksynnät / testit

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	luokka B

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	362,874
-------	-----	---------

Kotelo	kierremalli
--------	-------------

Asennus	uppoasennus sallittu
---------	----------------------

Mitat	[mm]	M30 x 1,5 / L = 72
-------	------	--------------------

Kierremerkintä	M30 x 1,5
----------------	-----------

Materiaalit	messinki valkopronssipäällystetty; PBT väritön
-------------	--

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	4 x 90° LED, keltainen
--------	--------------	------------------------

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	lukkomutterit: 2
--------------------	------------------

	Naarasliitin: 1, W94005
--	-------------------------

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A



Liitäntä

