


## Induktiivinen anturi

IIA2015-ARKG/6M/PVC/INOX

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



## Tuotteen ominaisuudet

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Sähköinen rakenne  | PNP/NPN     |
| Lähtötoiminto      | sulkeutuva  |
| Tuntoetäisyys [mm] | 15          |
| Kotelo             | kierremalli |
| Mitat [mm]         | M30 x 1,5   |

## Sähköiset tiedot

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Käyttöjännite [V] | 10...55 DC |
| Suojausluokka     | II         |
| Napaisuussuojaus  | kyllä      |

## Lähdöt


|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Sähköinen rakenne                             | PNP/NPN     |
| Lähtötoiminto                                 | sulkeutuva  |
| Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]       | 4,6         |
| Minimikuormitus [mA]                          | 4           |
| Maks. vuotovirta [mA]                         | 0,5         |
| Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 400         |
| KytKentätaajuus DC [Hz]                       | 200         |
| Oikosulkusuojaus                              | kyllä       |
| Oikosulkusuojaustyyppi                        | tahdistettu |
| Ylikuormitussuojaus                           | kyllä       |



## Induktiivinen anturi

IIA2015-ARKG/6M/PVC/INOX

| Tunnistusalue                               |              |                                                                                 |
|---------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Tuntoetäisyys                               | [mm]         | 15                                                                              |
| Todellinen tuntoetäisyys Sr                 | [mm]         | 15 ± 10 %                                                                       |
| Toimintaetäisyys                            | [mm]         | 0...12,1                                                                        |
| Tarkkuus / poikkeamat                       |              |                                                                                 |
| Korjauskerroin                              |              | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,3 / kupari: 0,2 |
| Hystereesi                                  | [% Sr:stä]   | 1...15                                                                          |
| KytKentäpisteen liukuma                     | [% Sr:stä]   | -10...10                                                                        |
| Käyttöolosuhteet                            |              |                                                                                 |
| Ympäristölämpötila                          | [°C]         | -25...80                                                                        |
| Suojausluokka                               |              | IP 67                                                                           |
| Hyväksynnät / testit                        |              |                                                                                 |
| EMC                                         | EN 60947-5-2 |                                                                                 |
|                                             | EN 55011     | luokka B                                                                        |
| Mekaaniset tiedot                           |              |                                                                                 |
| Kotelo                                      |              | kierremalli                                                                     |
| Asennus                                     |              | uppoasennus ei sallittu                                                         |
| Mitat                                       | [mm]         | M30 x 1,5                                                                       |
| Kierremerkintä                              |              | M30 x 1,5                                                                       |
| Materiaalit                                 |              | PBT; haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)                                         |
| Näytöt / käyttöelementit                    |              |                                                                                 |
| Näyttö                                      | Tilanositus  | 1 x LED, keltainen                                                              |
| Tarvikkeet                                  |              |                                                                                 |
| Toimitettavat osat                          |              | lukkomutterit: 2                                                                |
| Huomautuksia                                |              |                                                                                 |
| Pakkausyksikkö                              |              | 1 kpl                                                                           |
| Sähköinen liitäntä                          |              |                                                                                 |
| Kaapeli: 6 m, PVC; 2 x 0,34 mm <sup>2</sup> |              |                                                                                 |
| Liitäntä                                    |              |                                                                                 |



BK =                      Johdinvärit :  
musta