




Induktiivinen AS-i-anturi

IMC2015-ASI /US-100

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: IM5118

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	AS-i
Tuntoetäisyys [mm]	15
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm]	40 x 40 x 66

Sovellutus

Erityispiirre	Kullatut koskettimet
---------------	----------------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	26,5...31,6 DC
Virrankulutus [mA]	< 30
Napaisuussuojaus	kyllä

Lähdöt

Sähköinen rakenne	AS-i
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu



Induktiivinen AS-i-anturi

IMC2015-ASI /US-100

Ylikuormitussuojaus	kyllä
---------------------	-------

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys [mm]	15
--------------------	----

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...70
-------------------------	----------

Suojausluokka	IP 67
---------------	-------

Hyväksynyt / testit

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	luokka B

AS-i-luokitus

AS-i I/O-konfigurointi [hex]	1
------------------------------	---

AS-i ID-koodi [hex]	1
---------------------	---

Databittien merkitys	Tyyppi	tulo	tulo	tulo	Lähtö
	Merkitys	kytkinsignaali	turvallinen alue	käyttövalmius	testi
	tila = 0	kohde aktiivisen alueen ulkopuolella	kohde epävarmalla alueella	viallinen laite tai kohde törmännyt anturiin	ei käytössä
	tila = 1	kohde aktiivisen alueen sisäpuolella	kohde varman alueen sisäpuolella	laite toimintavalmiudessa	ei käytössä

Mekaaniset tiedot

Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
--------	-----------------------

Asennus	uppoasennus sallittu
---------	----------------------

Mitat [mm]	40 x 40 x 66
------------	--------------

Materiaalit	kotelo: PBT; tuntopinta: PPE; kiinnike: PPS
-------------	---

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
	Epävarma alue	1 x LED, punainen anturikelan johdinkatkos, anturikelan oikosulku Sr: 0...10 % (< 10 Hz) Sn: 80...115 % (< 10 Hz)

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	Asennusteline: 1
--------------------	------------------

	Kuusiokoloavain: 1
--	--------------------

Huomautuksia

Huomautuksia	Tuntopinta käännettävissä 5 eri suuntaan
--------------	--

	Varma työskentelyalue: n. 10...80 % Sn:stä
--	--

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu





Induktiivinen AS-i-anturi

IMC2015-ASI /US-100

Liitäntä

