


Induktiivinen anturi

IMC2015-BRKG/UP/0,80M/PUR/USRT

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: IM5137

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	PNP/NPN
Lähtötoiminto	avautuva
Tuntoetäisyys [mm]	15
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm]	40 x 40 x 66

Sovellutus

Erityispiirre	Kullatut koskettimet
---------------	----------------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...55 DC
Suojausluokka	II



Induktiivinen anturi

IMC2015-BRKG/UP/0,80M/PUR/USRT

Napaisuussuojaus		kyllä	
Lähdöt			
Sähköinen rakenne		PNP/NPN	
Lähtötoiminto		avautuva	
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]		4,6	
Minimikuormitus [mA]		2	
Maks. vuotovirta [mA]		0,8	
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]		100	
KytKentätaajuus DC [Hz]		150	
Oikosulkusuojaus		kyllä	
Oikosulkusuojaustyyppi		tahdistettu	
Ylikuormitussuojaus		kyllä	
Tunnistusalue			
Tuntoetäisyys [mm]		15	
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm]		15 ± 10 %	
Toimintaetäisyys [mm]		0...12,1	
Tarkkuus / poikkeamat			
Korjauskerroin		teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,3 / kupari: 0,2	
Hystereesi [% Sr:stä]		1...15	
KytKentäpisteen liukuma [% Sr:stä]		-10...10	
Käyttöolosuhteet			
Ympäristölämpötila [°C]		-25...70	
Suojausluokka		IP 67	
Hyväksynät / testit			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	luokka B
Mekaaniset tiedot			
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen	
Asennus		uppoasennus sallittu	
Mitat [mm]		40 x 40 x 66	
Materiaalit		kotelo: PBT; tuntopinta: PEI; kiinnike: PPS	
Näytöt / käyttöelementit			
Näyttö		Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
Tarvikkeet			
Toimitettavat osat		Asennusteline: 1	
		Kuusiokoloavain: 1	
Huomautuksia			
Pakkausyksikkö		1 kpl	

Induktiivinen anturi

IMC2015-BRKG/UP/0,80M/PUR/USRT

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Kaapeli: 0,8 m, PUR

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu



Liitäntä

