




IN5392



Induktiivinen anturi

IN-3004-BPKG/2,5M/US

KytKentäpisteen liukuma	-10...10
[% Sr:stä]	

Käyttöolosuhteet	
Ympäristölämpötila	[-25...70
[°C]	
Suojausluokka	IP 67

Hyväksynät / testit	
EMC	EN 60947-5-2
	EN 55011
	luokka B
MTTF	1925
[vuotta]	

Mekaaniset tiedot	
Paino	164
[g]	
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
Asennus	uppoasennus ei sallittu
Mitat	40 x 12 x 26
[mm]	
Materiaalit	PBT; lukkomutteri: ruostumaton teräs

Kiinnitysreikä	
Kiristysmomentti	< 0,5
[Nm]	
Kierreholkki	
Kiristysmomentti	< 1,2; (kun messinkiosa on kosketuksessa vastakappaleeseen)
[Nm]	

Näytöt / käyttöelementit	
Näyttö	Tilanosoitus
	1 x LED, keltainen

Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä	
Kaapeli: 2,5 m, PVC; 3 x 0,14 mm ²	

Sähköinen liitäntä - urospistoke	
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A	



IN5392



Induktiivinen anturi

IN-3004-BPKG/2,5M/US

Liitäntä

