


Sylinterianturi varrassylintereille

IQ5004/ 6m

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



1 Tuntopinta

Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...30 DC
Virrankulutus [mA]	< 2
Napaisuussuojaus	kyllä
Maks. käynnistysviive [ms]	5

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2,3
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	200
KytKentätaajuus DC [Hz]	1000
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Tunnistusalue

Vasteherkkyys [mT]	2...35
Kulkunopeus [m/s]	< 10

Tarkkuus / poikkeamat

Hystereesi [mm]	1
-----------------	---



Sylinterianturi varrassylintereille

IQ5004/ 6m

Toistotarkkuus	[mm]	0,1
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...70
Suojausluokka		IP 67
Hyväksynät / testit		
Iskun- / värähtelikestoisuus		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Mekaaniset tiedot		
Sylinterityyppi		paineilmasyylinterit
Materiaalit		muovi
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, punainen
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
Kaapeli: 6 m, PVC		
Liitäntä		



BK = Johdinvärit :
 musta
 BN = ruskea
 BU = sininen