




Kapasitiivinen anturi

KG-2008-ABOA/NI

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



- 1 painike
- 2 LED 3 x



Tuotteen ominaisuudet

Lähtötoiminto		sulkeutuva
Tuntoetäisyys	[mm]	2,5...8
Kotelo		kierremalli
Mitat	[mm]	M18 x 1 / L = 74

Sovellutus

Erityispiirre	Optinen säätöapu
---------------	------------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	30...250 AC / 20...250 DC
Suojausluokka		II
Napaisuussuojaus		ei

Lähdöt

Lähtötoiminto		sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC	[V]	8
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö AC	[V]	10
Minimikuormitus	[mA]	5
Maks. vuotovirta	[mA]	2,5 (250 V AC) / 2,2 (110 V AC) / 2,0 (24 V DC)
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö AC	[mA]	90; (180 (...40 °C))



Kapasitiivinen anturi

KG-2008-ABOA/NI

Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	90; (180 (...40 °C))	
Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö	[mA]	1000; (20 ms / 0,5 Hz)	
KytKentätaajuus AC	[Hz]	20	
KytKentätaajuus DC	[Hz]	20	
Oikosulkusuojaus		ei	
Ylikuormitussuojaus		ei	
Tunnistusalue			
Tuntoetäisyys	[mm]	2,5...8	
Tuntoetäisyys säädettävä		kyllä	
Tehdasasetus, toimintaetäisyys	[mm]	8	
Tarkkuus / poikkeamat			
Korjauskerroin		lasi: 0,4 / vesi: 1 / keramiikka: 0,2 / PVC: 0,2	
Hystereesi	[% Sr:stä]	1...15	
KytKentäpisteen liukuma	[% Sr:stä]	-15...15	
Käyttöolosuhteet			
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80	
Suojausluokka		IP 65	
Parannettu häiriösuojaus		kyllä	
Hyväksynät / testit			
EMC	IEC 60947-5-2		
Mekaaniset tiedot			
Kotelo		kierremalli	
Asennus		uppoasennus ei sallittu	
Mitat	[mm]	M18 x 1 / L = 74	
Kierremerkintä		M18 x 1	
Materiaalit		PBT	
Näytöt / käyttöelementit			
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen	
	Säätöapu	1 x LED, punainen	
Optinen säätöapu		kyllä	
Sähköinen liitäntä			
Vaadittava suojaus	miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan; ≤ 2 A; nopea		
Tarvikkeet			
Toimitettavat osat	lukkomutterit: 2		
Huomautuksia			
Huomautuksia	Suositus: tarkista laitteen toiminnan luotettavuus oikosulun jälkeen.		
Pakkausyksikkö	1 kpl		

KG0006



Kapasitiivinen anturi

KG-2008-ABOA/NI

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm²

Liitäntä



Huom! miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan ≤ 2 A nopea