



Kapasitiivinen anturi

KIA2010-ASI /US-100

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

1 maadoitusrengas



Tuotteen ominaisuudet		
Sähköinen rakenne		AS-i
Tuntoetäisyys	[mm]	4...10
Kotelo		kierremalli
Mitat	[mm]	M30 x 1,5
Sovellutus		
Erityispiirre		Optinen säätöapu
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	20...32 DC
Virrankulutus	[mA]	50
Napaisuussuojaus		kyllä
Lähdöt		
Sähköinen rakenne		AS-i
KytKentätaajuus DC	[Hz]	40
Ylikuormitussuojaus		kyllä
Tunnistusalue		
Tuntoetäisyys	[mm]	4...10
Tuntoetäisyys säädettävä		kyllä
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Suojausluokka		IP 67



Kapasitiivinen anturi

KIA2010-ASI /US-100

Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
AS-i-luokitus		
AS-i I/O-konfigurointi	[hex]	1
AS-i ID-koodi	[hex]	F
AS-i-hyväksyntä		00501
Mekaaniset tiedot		
Kotelo		kierremalli
Asennus		uppoasennus ei sallittu
Mitat	[mm]	M30 x 1,5
Kierremerkintä		M30 x 1,5
Materiaalit		messinki niklattu; PBT
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanositus	1 x LED, keltainen
	Säätöapu	1 x LED, punainen
Optinen säätöapu		kyllä
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		lukkomutterit: 2
		ruuvimeisseli: 1
Huomautuksia		
Huomautuksia		Varma työskentelyalue: n. 10...80 % Sn:stä
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä - urospistoke		
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A		



Liitäntä

