


Kapasitiivinen anturi

KNM30NPKABOW/LS100

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: KI0054

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



1 ohjelmointipainike



Tuotteen ominaisuudet

Lähtötoiminto		sulkeutuva
Tuntoetäisyys	[mm]	Ohjelmoitava tuntoetäisyys
Kotelo		kierremalli
Mitat	[mm]	M30 x 1,5 / L = 92

Sovellutus

Asennus		tunnistus ei-metallisen säiliöseinämien läpi
Aine		kuiva kiintoaine; nesteet
Aineen lämpötila	[°C]	-25...110

Sähköiset tiedot

Taajuus AC	[Hz]	47...63
Käyttöjännite	[V]	30...250 AC
Suojausluokka		II
Napaisuussuojaus		ei

Lähdöt

Lähtötoiminto		sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö AC	[V]	10
Minimikuormitus	[mA]	5
Maks. vuotovirta	[mA]	2,5 (250 V AC); (tyypillisesti 1,7 mA (110 V))
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö AC	[mA]	200; (250 (...40 °C))
Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö	[mA]	1500; (20 ms / 0,5 Hz)



Kapasitiivinen anturi

KNM30NPKABOW/LS100

KytKentätaajuus AC	[Hz]	5
Oikosulkusuojaus		ei

Tunnistusalue		
Tuntoetäisyys	[mm]	Ohjelmoitava tuntoetäisyys
Tuntoetäisyys säädettävä		kyllä

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Suojausluokka		IP 67

Hyväksynyt / testit		
EMC	IEC 60947-5-2	

Mekaaniset tiedot		
Kotelo		kierremalli
Asennus		uppoasennus ei sallittu
Mitat	[mm]	M30 x 1,5 / L = 92
Kierremerkintä		M30 x 1,5
Materiaalit		PBT; PP

Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	2 x LED, keltainen
	Ohjelmointi	1 x LED, vihreä
	virhe	1 x LED, punainen

Sähköinen liitäntä	
Vaadittava suojaus	miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan; ≤ 2 A; nopea

Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	lukkomutterit: 2

Huomautuksia	
Huomautuksia	Suositus: tarkista laitteen toiminnan luotettavuus oikosulun jälkeen.
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x 1/2"; koodaus: C






Kapasitiivinen anturi

KNM30NPKABOW/LS100

Liitäntä



Huom! miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan ≤ 2 A nopea