

Kapasitiivinen anturi


KNM30BSAFNKG/US-100-DNX

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: KI5084

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

Huomioi muuttunut ohjelmointi!



1 ohjelmointipainike



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	NPN
Lähtötoiminto	sulkeutuva / avautuva; (valittavissa)
Kotelo	kierremalli
Mitat [mm]	M30 x 1,5 / L = 100

Sovellutus

Erityispiirre	Kullatut koskettimet; Hälytyslähtö
Asennus	uppoasennus säiliön seinään
Aine	kuiva kiintoaine
Aineen lämpötila [°C]	-25...80

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...36 DC
Virrankulutus [mA]	30; (24 V)
Suojausluokka	II
Napaisuussuojaus	kyllä

Lähdöt

Sähköinen rakenne	NPN
Lähtötoiminto	sulkeutuva / avautuva; (valittavissa)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2,5
Hälytyslähtö	kyllä



Kapasitiivinen anturi

KNM30BSAFNKG/US-100-DNX

Maks. jännitehäviö, hälytyslähde	[V]	3,5
Hälytyslähden maks. kuormitusvirta	[mA]	10
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	250
KytKentätaajuus DC	[Hz]	5
Oikosulkusuojaus		kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi		tahdistettu
Ylikuormitussuojaus		kyllä

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Suojausluokka		IP 67

Hyväksynät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	

Mekaaniset tiedot		
Kotelo		kierremalli
Asennus		uppoasennus sallittu
Mitat	[mm]	M30 x 1,5 / L = 100
Kierremerkintä		M30 x 1,5
Materiaalit		messinki valkopronssipäällystetty; PBT; PVC

Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoit	1 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä
	Toiminta	1 x LED, punainen

Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	lukkomutterit: 2



Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl

Kapasitiivinen anturi

KNM30BSAFNKG/US-100-DNX

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu



2: Hälytyslähde ohjelmointijohdin