




Kapasitiivinen anturi

KNQ01NUKBN0G/0,5M AMP

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: KQ5002

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



- 1 Tuntopinta
2 opetuspainike-elementti



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	NPN
Lähtötoiminto	avautuva
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm]	72 x 36 x 10

Sovellutus

Asennus	tunnistus säiliöseinämän läpi
Aine	kuiva kiintoaine; nesteet

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...36 DC
Virrankulutus [mA]	< 30
Suojausluokka	II
Napaisuussuojaus	ei

Lähdöt

Sähköinen rakenne	NPN
Lähtötoiminto	avautuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	0,2
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	50
KytKentätaajuus DC [Hz]	5
Oikosulkusuojaus	ei
Ylikuormitussuojaus	ei

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys säädettävä	kyllä
--------------------------	-------



Kapasitiivinen anturi

KNQ01NUKBN0G/0,5M AMP

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	0...70
Suojausluokka		IP 67
Hyväksynät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaaniset tiedot		
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Asennus		uppoasennus ei sallittu
Mitat	[mm]	72 x 36 x 10
Materiaalit		PBT; PC
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä
	Toiminta	1 x LED, punainen
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		ruuvimeisseli: 1
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
Kaapeli: 0,5 m, PUR		
Liitäntä		
BK = BN = BU = Johdinvärit : musta ruskea sininen		
Pistokeliitäntä: 1 x AMP		