


KQ5005



Kapasitiivinen anturi

KQ-3073NAPKG



- 1 LED
2 Tuntopinta



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	avautuva
Tuntoetäisyys [mm]	7,3; (kiinteä: 7,3)
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm]	57 x 36 x 10

Sovellutus

Sovellutus	käsittelemättömän veden pinnankorkeuden tunnistus
------------	---

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...30 DC
Virrankulutus [mA]	< 17
Suojausluokka	III
Napaisuussuojaus	kyllä

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	avautuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	100
KytKentätaajuus DC [Hz]	10
Oikosulkusuojaus	kyllä
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys [mm]	7,3; (kiinteä: 7,3)
--------------------	---------------------

Tarkkuus / poikkeamat

Korjauskerroin	lasi: 0,4 / vesi: 1 / keramiikka: 0,2 / PVC: 0,2
Hystereesi [% Sr:stä]	1...15
KytKentäpisteen liukuma	-20...20

KQ5005




Kapasitiivinen anturi

KQ-3073NAPKG

[% Sr:stä]

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Suojausluokka		IP 65; IP 67; IP 69K
Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[vuotta]	771
UL-hyväksyntä	Ta	-25...80 °C
	Enclosure type	Type 1
	Jännitesyöttö	Class 2
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	67,7
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Asennus		uppoasennus ei sallittu
Mitat	[mm]	57 x 36 x 10
Materiaalit		PBT; TPE-U; ruostumaton teräs
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanositus	1 x LED, keltainen
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		Asennusadapteri: 1
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
Kaapeli: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²		
Liitäntä		



	Johdinvärit :
BN	ruskea
BK	musta
BU	sininen