

KQ5010




Kapasitiivinen anturi

KQ-3040NAPKG/0,04M/AS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: KQ5101

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



- 1 LED
2 Tuntopinta



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	avautuva
Tuntoetäisyys [mm]	8; (esiasetus: 4,0 mm (± 0,2 mm))
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm]	20 x 7 x 48

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...36 DC; ("jänniteluokka 2" UL mukaan)
Virrankulutus [mA]	< 17
Suojausluokka	III
Napaisuussuojaus	kyllä

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	avautuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	100
KytKentätaajuus DC [Hz]	10
Oikosulkusuojaus	kyllä
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys [mm]	8; (esiasetus: 4,0 mm (± 0,2 mm))
Tuntoetäisyys säädettävä	kyllä

KQ5010



Kapasitiivinen anturi

KQ-3040NAPKG/0,04M/AS

Tehdasasetus, toimintaetäisyys	[mm]	4
-----------------------------------	------	---

Tarkkuus / poikkeamat

Korjauskerroin		lasi: 0,4 / vesi: 1 / keramiikka: 0,2 / PVC: 0,2
Hystereesi	[% Sr:stä]	1...15
KytKentäpisteen liukuma	[% Sr:stä]	-20...20

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Suojausluokka		IP 65; IP 67

Hyväksynnät / testit

EMC	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	67,4
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Asennus		uppoasennus ei sallittu
Mitat	[mm]	20 x 7 x 48
Materiaalit		PBT; TPE-U; ruostumaton teräs

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
--------	--------------	--------------------

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	asennusadapteri: 1, (esiasennettu)
--------------------	------------------------------------

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Kaapeli: 0,045 m, PUR

Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A



KQ5010



Kapasitiivinen anturi

KQ-3040NAPKG/0,04M/AS

Liitäntä

