


Kapasitiivinen kosketusanturi

KTRDHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Mitat [mm]	Ø 100 / L = 11

Sovellutus

Toimintaperiaate	dynaaminen
------------------	------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	12...30 DC
Virrankulutus [mA]	30
Suojausluokka	III



Kapasitiivinen kosketusanturi

KTRDHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M

Napaisuussuojaus		kyllä
Maks. käynnistysviive	[ms]	500

Lähdöt		
Sähköinen rakenne		PNP
Lähtötoiminto		sulkeutuva
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	200
Oikosulkusuojaus		kyllä
Ylikuormitussuojaus		kyllä
Lähtösignaalin pituus	[ms]	300

Vasteajat		
Vasteaika	[ms]	35

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-40...85
Suojausluokka		IP 67; IP 69K; (etupuoletta)

Hyväksynät / testit		
MTTF	[vuotta]	391

Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	131
Mitat	[mm]	Ø 100 / L = 11
Materiaalit		tuntopinta: PA Grilamid TR 90UV läpinäkyvä; kotelo: PC/ABS musta; Värengas: PC/ABS vihreä

Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	8 x LED, punainen
	käyttö	8 x LED, vihreä

Tarvikkeet		
Tarvikkeet (lisävaruste)		uloin rengas eri väreissä

Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Kaapeli: 0,3 m, PUR

Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A



KT5002



Kapasitiivinen kosketusanturi

KTRDHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M

Liitäntä

