


Kapasitiivinen kosketusanturi

KTRSHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Mitat [mm]	Ø 100 / L = 11

Sovellutus

Toimintaperiaate	staattinen
------------------	------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	12...30 DC
Virrankulutus [mA]	30
Suojausluokka	III



Kapasitiivinen kosketusanturi

KTRSHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M

Napaisuussuojaus		kyllä
Maks. käynnistysviive	[ms]	500

Lähdöt		
Sähköinen rakenne		PNP
Lähtötoiminto		sulkeutuva
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	200
Oikosulkusuojaus		kyllä
Ylikuormitussuojaus		kyllä

Vasteajat		
Vasteaika	[ms]	35

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-40...85
Suojausluokka		IP 67; IP 69K; (etupuolelta)

Hyväksynnät / testit		
MTTF	[vuotta]	394

Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	129,5
Mitat	[mm]	Ø 100 / L = 11
Materiaalit		tuntopinta: PA Grilamid TR 90UV läpinäkyvä; kotelo: PC/ABS musta; Värirengas: PC/ABS vihreä

Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	8 x LED, punainen
	käyttö	8 x LED, vihreä

Tarvikkeet		
Tarvikkeet (lisävaruste)		uloin rengas eri väreissä

Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl

Sähköinen liitäntä - urospistoke		
Kaapeli: 0,3 m, PUR		

Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A





Kapasitiivinen kosketusanturi

KTRSHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M

Liitäntä

