


Kapasitiivinen kosketusanturi

KTRDHMKGRBPKG/AM/2M



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Mitat [mm]	Ø 100 / L = 11

Sovellutus

Toimintaperiaate	dynaaminen
------------------	------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	12...30 DC
Virrankulutus [mA]	30
Suojausluokka	III



Kapasitiivinen kosketusanturi

KTRDHMKGRBPKG/AM/2M

Napaisuussuojaus		kyllä
Maks. käynnistysviive	[ms]	500
Lähdöt		
Sähköinen rakenne		PNP
Lähtötoiminto		sulkeutuva
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	200
Oikosulkusuojaus		kyllä
Ylikuormitussuojaus		kyllä
Lähtösignaalin pituus	[ms]	300
Vasteajat		
Vasteaika	[ms]	35
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-40...85
Suojausluokka		IP 67; IP 69K; (etupuoletta)
Hyväksynät / testit		
MTTF	[vuotta]	419
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	160,5
Mitat	[mm]	Ø 100 / L = 11
Materiaalit		tuntopinta: PA Grilamid TR 90UV läpinäkyvä; kotelo: PC/ABS musta; Värirengas: PC/ABS vihreä
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	8 x LED, punainen
	Toiminta	8 x LED, vihreä voidaan aktivoida
Tarvikkeet		
Tarvikkeet (lisävaruste)		uloin rengas eri väreissä
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl

KT5009




Kapasitiivinen kosketusanturi

KTRDHMKGRBPKG/AM/2M

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PUR

Liitäntä



	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
WH =	valkoinen