


## Kapasitiivinen kosketusanturi

KTRDHOK-RBPKG/AM/AS/0,3M



## Tuotteen ominaisuudet

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Sähköinen rakenne | PNP             |
| Lähtötoiminto     | sulkeutuva      |
| Mitat [mm]        | Ø 96,9 / L = 11 |

## Sovellutus

|                  |            |
|------------------|------------|
| Toimintaperiaate | dynaaminen |
|------------------|------------|

## Sähköiset tiedot

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Käyttöjännite [V]          | 12...30 DC |
| Virrankulutus [mA]         | 30         |
| Suojausluokka              | III        |
| Napaisuussuojaus           | kyllä      |
| Maks. käynnistysviive [ms] | 500        |

## Lähdöt

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Sähköinen rakenne                             | PNP        |
| Lähtötoiminto                                 | sulkeutuva |
| Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 200        |
| Oikosulkusuojaus                              | kyllä      |
| Ylikuormitussuojaus                           | kyllä      |
| Lähtösignaalin pituus [ms]                    | 300        |

## Vasteajat

|                |    |
|----------------|----|
| Vasteaika [ms] | 35 |
|----------------|----|



## Kapasitiivinen kosketusanturi

KTRDHOK-RBPKG/AM/AS/0,3M

| Käyttöolosuhteet         |              |                                                                  |
|--------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
| Ympäristölämpötila       | [°C]         | -40...85                                                         |
| Suojausluokka            |              | IP 67; IP 69K; (etupuolelta)                                     |
| Hyväksynät / testit      |              |                                                                  |
| MTTF                     | [vuotta]     | 490,4                                                            |
| Mekaaniset tiedot        |              |                                                                  |
| Paino                    | [g]          | 114                                                              |
| Mitat                    | [mm]         | Ø 96,9 / L = 11                                                  |
| Materiaalit              |              | tuntopinta: PA Grilamid TR 90UV läpinäkyvä; kotelo: PC/ABS musta |
| Näytöt / käyttöelementit |              |                                                                  |
| Näyttö                   | Tilanosoitus | 8 x LED, punainen                                                |
|                          | käyttö       | 8 x LED, vihreä                                                  |
| Tarvikkeet               |              |                                                                  |
| Tarvikkeet (lisävaruste) |              | uloin rengas eri väreissä                                        |
| Huomautuksia             |              |                                                                  |
| Pakkausyksikkö           |              | 1 kpl                                                            |

### Sähköinen liitäntä - urospistoke

Kaapecti: 0,3 m, PUR

Pistokeliitääntä: 1 x M8; koodaus: A



### Liitääntä

