


Kapasiitiivinen kosketusanturi

KTRDHOKGRBPKG/AM/AS/0,3M



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Mitat [mm]	Ø 96,9 / L = 11

Sovellutus

Toimintaperiaate	dynaaminen
------------------	------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	12...30 DC
Virrankulutus [mA]	30
Suojausluokka	III
Napaisuussuojaus	kyllä
Maks. käynnistysviive [ms]	500

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	200
Oikosulkusuojaus	kyllä
Ylikuormitussuojaus	kyllä
Lähtösignaalin pituus [ms]	300

Vasteajat

Vasteaika [ms]	35
----------------	----



Kapasitiivinen kosketusanturi

KTRDHOKGRBPKG/AM/AS/0,3M

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-40...85
Suojausluokka		IP 67; IP 69K; (etupuoletta)
Hyväksynät / testit		
MTTF	[vuotta]	419
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	115
Mitat	[mm]	Ø 96,9 / L = 11
Materiaalit		tuntopinta: PA Grilamid TR 90UV läpinäkyvä; kotelo: PC/ABS musta
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	8 x LED, punainen
	Toiminta	8 x LED, vihreä voidaan aktivoida
Tarvikkeet		
Tarvikkeet (lisävaruste)		uloin rengas eri väreissä
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Kaapect: 0,3 m, PUR

Pistokeliitää: 1 x M8; koodaus: A



Liitää

