


KT5151



Kapasitiivinen valopainike

KTMBF-KRGBPKG/US/0,3M



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Mitat [mm]	Ø 29 / L = 31

Sovellutus

Toimintaperiaate	bistabiili
------------------	------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	12...30 DC
Virrankulutus [mA]	30
Suojausluokka	III
Napaisuussuojaus	kyllä
Maks. käynnistysviive [ms]	500

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	200
Oikosulkusuojaus	kyllä
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Vasteajat

Vasteaika [ms]	35
----------------	----

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-40...85
Suojausluokka	IP 65; IP 67; IP 69K; (etupuoletta)

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	55
-----------	----

KT5151



Kapasitiivinen valopainike

KTMBF-KRGBPKG/US/0,3M

Mitat	[mm]	Ø 29 / L = 31
Materiaalit	PA 6.6; tuntopinta: PA Grilamid TR 90UV	

Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, vihreä
	Toiminta	1 x LED, punainen voidaan aktivoida

Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	lukkomutterit: 1
	Tiiviste: 1
Tarvikkeet (lisävaruste)	Symbolikiekko

Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Kaapeli: 0,3 m, PUR

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A



Liitäntä

