




Kapasitiivinen valopainike

KTMDF-E-RBPKG/0,3M

Poistuva tuote

Vaihtoehtoiset tuotteet: KT5309

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Mitat [mm]	Ø 32 / L = 31

Sovellutus

Toimintaperiaate	dynaaminen
------------------	------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	12...30 DC
Virrankulutus [mA]	30
Suojausluokka	III
Napaisuussuojaus	kyllä
Maks. käynnistysviive [ms]	500

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	200
Oikosulkusuojaus	kyllä
Ylikuormitussuojaus	kyllä
Lähtösignaalin pituus [ms]	300

Vasteajat

Vasteaika [ms]	35
----------------	----

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-40...85
-------------------------	----------

KT5301



Kapasitiivinen valopainike

KTMDF-E-RBPKG/0,3M

Suojausluokka	IP 65; IP 67; IP 69K; (etupuoletta)
---------------	-------------------------------------

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	65,2
Mitat [mm]	Ø 32 / L = 31
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); tuntopinta: PA Grilamid TR 90UV

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, punainen
	käyttö	1 x LED, vihreä

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	lukkomutterit: 1
	Tiiviste: 1
Tarvikkeet (lisävaruste)	Symbolikiekko


Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,3 m, PUR

Liitäntä



	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen