


KT5312



Kapasitiivinen valopainike

KTMSF-EGRBPKG/US/0,3m



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Mitat [mm]	Ø 32 / L = 31

Sovellutus

Toimintaperiaate	staattinen
------------------	------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	12...30 DC
Virrankulutus [mA]	30
Suojausluokka	III
Napaisuussuojaus	kyllä
Maks. käynnistysviive [ms]	500

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	200
Oikosulkusuojaus	kyllä
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Vasteajat

Vasteaika [ms]	35
----------------	----

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-40...85
Suojausluokka	IP 65; IP 67; IP 69K; (etupuoletta)

Hyväksynnät / testit

EMC	IEC 61000-4
-----	-------------

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	76
-----------	----


KT5312



Kapasitiivinen valopainike

KTMSF-EGRBPKG/US/0,3m

Mitat	[mm]	Ø 32 / L = 31	
Materiaalit	kotelo: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); tuntuopinta: PA Grilamid TR 90UV		
Näytöt / käyttöelementit			
Näyttö	Tilanosoit	1 x LED, punainen	
	Toiminta	1 x LED, vihreä voidaan aktivoida	
Tarvikkeet			
Toimitettavat osat	lukkomutterit: 1		
	Tiiviste: 1		
Tarvikkeet (lisävaruste)	Symbolikiekko		
Huomautuksia			
Pakkausyksikkö	1 kpl		
Sähköinen liitäntä			
Kaapeli: 0,3 m, PUR			
Liitäntä			



Pistokeliitäntä: 1 x M12