


Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Tuotteen ominaisuudet

Lähtötoiminto		sulkeutuva / avautuva; (valittavissa)
Tuntoetäisyys	[mm]	15
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Mitat	[mm]	40 x 40 x 118

Sähköiset tiedot

Taajuus AC	[Hz]	47...63
Käyttöjännite	[V]	35...250 AC
Suojausluokka		II
Napaisuussuojaus		ei

Lähdöt

Lähtötoiminto		sulkeutuva / avautuva; (valittavissa)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö AC	[V]	7
Maks. vuotovirta	[mA]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö AC	[mA]	500
Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö	[mA]	4000; (10ms / 0,1Hz)
Kyt kentätaajuus AC	[Hz]	10



Kapasitiivinen anturi

KVE2015-FBOW

Oikosulkusuojaus	ei
Ylikuormitussuojaus	ei

Tunnistusalue	
Tuntoetäisyys [mm]	15
Tuntoetäisyys säädettävä	kyllä
Tehdasasetus, toimintaetäisyys [mm]	15
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm]	15 ± 10 %
Toimintaetäisyys [mm]	0...12,1

Tarkkuus / poikkeamat	
Korjauskerroin	lasi: 0,4 / vesi: 1 / keramiikka: 0,2 / PVC: 0,2
Hystereesi [% Sr:stä]	1...15
Kytkeänpisteen liukuma [% Sr:stä]	-15...15

Käyttöolosuhteet	
Ympäristölämpötila [°C]	-25...70
Suojausluokka	IP 65

Hyväksynyt / testit	
EMC	EN 60947-5-2

Mekaaniset tiedot	
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
Asennus	uppoasennus sallittu
Mitat [mm]	40 x 40 x 118
Materiaalit	PBT

Näytöt / käyttöelementit	
Näyttö	Tilanositus 1 x LED, punainen

Huomautuksia	
Huomautuksia	kaapeliläpivienti (E11270) tilattava erikseen
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä	
liittimet: ...2,5 mm ²	
Liitäntä	

