



Anturi pistemäiseen pinnankorkeuden tunnistukseen

LI0737--K-00KNPKG/US

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: LI5144

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



1 ohjelmointipainike



Tuotteen ominaisuudet

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 1
Anturin pituus L [mm]	737

Sovellutus

Erityispiirre	Kullatut koskettimet
Aine	jäähdytysnesteet; öljyt
Ei-soveltuvat aineet	hapot; emäkset
Aineen lämpötila [°C]	0...55; (käytettäessä vedellä ja vesipohjaisilla aineilla yli 35 °C lämpötiloissa on laite asennettava ilmastoituun suojaputkeen)
Säiliöpaine [bar]	0,5; (asennettuna asennustarvikkeiden avulla: E43001 - E43007, E43019)

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...36 DC
Virrankulutus [mA]	13; (24 V)
Suojausluokka	II
Napaisuussuojaus	kyllä
Mittausperiaate	kapasitiivinen

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 1
-------------------------------	------------------------------

Lähdöt

Lähtöjen kokonaismäärä	1
Lähtösignaali	kytkinsignaali
Sähköinen rakenne	PNP
Binäärilähtöjen lukumäärä	1
Lähtötoiminto	sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	250



Anturi pistemäiseen pinnankorkeuden tunnistukseen

LI0737--K-00KNPKG/US

KytKentätaajuus DC	[Hz]	5
Oikosulkusuojaus		kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi		tahdistettu
Ylikuormitussuojaus		kyllä
Mittaus- / asettelualue		
Anturin pituus L	[mm]	737
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Suojausluokka		IP 67
Hyväksynät / testit		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	15 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF säteily	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV kytKentäpihdit
	EN 61000-4-6 HF johtava	10 V (500 Ω AC)
Mekaaniset tiedot		
Mitat	[mm]	Ø 16
Materiaalit		PP; TPE-V
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit		PP
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	käyttö	1 x LED, vihreä
	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
	Epävarma alue	1 x LED, punainen
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl

Anturi pistemäiseen pinnankorkeuden tunnistukseen

LI0737--K-00KNPKG/US

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu

