


M95003



Magneettianturi kolmella kytkentäpisteellä
lukitustilojen valvontaan

M9G4075PARKG/A/US



Tuotteen ominaisuudet

Lähtötoiminto	2 x avautuva, 1 x sulkeutuva
Mitat [mm]	Ø 40 / L = 120

Sovellutus

Erityispiirre	Kullatut koskettimet
---------------	----------------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...36 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan)
Suojausluokka	III
Napaisuussuojaus	kyllä

Lähdöt

Lähtötoiminto	2 x avautuva, 1 x sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	5,4
Minimikuormitus [mA]	2
Maks. vuotovirta [mA]	0,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	80
Kytkenätaajuus DC [Hz]	0,5



Magneettianturi kolmella kytkentäpisteellä lukitustilojen valvontaan

M9G4075PARKG/A/US

Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Tunnistusalue

Mittausalue	[mm]	62...137
-------------	------	----------

Tarkkuus / poikkeamat

Hystereesi	[mm]	0,5
------------	------	-----

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-40...70
Suojausluokka	IP 20; IP 67; (mäntäsivu: IP 20; liitinsivu: IP 67)	

Hyväksynnät / testit

EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF säteily	3 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF johtava	10 V
	EN 55011 emissio	luokka B
	IEC 60255-5	4 kV johtimien välillä, Ri: 500 ohmia

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	0,001
Mitat	[mm]	Ø 40 / L = 120
Materiaalit	messinki valkoproonssipäällystetty; vasteruuvi: ruostumaton teräs; LED-ikkuna: PA	
Kiristysmomentti	[Nm]	< 20

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	4 x 90° LED, keltainen OUT 1
	Tilanosoitus	4 x 90° LED, punainen OUT 3

Huomautuksia

Huomautuksia	Toimitettaessa: kaikki lähdöt / LED-merkkivalot syttyvät / sammuvat / vilkkuvat
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu




M95003



Magneettianturi kolmella kytkentäpisteellä lukitustilojen valvontaan

M9G4075PARKG/A/US

Liitäntä



OUT1:	locked
OUT2:	partly locked
OUT3:	unlocked