

M9G4085PARKG/A/US



Lähdöt		
Lähtötoiminto		2 x avautuva, 1 x sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC	[V]	5,4
Minimikuormitus	[mA]	2
Maks. vuotovirta	[mA]	0,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	100
Kytkentätaajuus DC	[Hz]	0,5



Magneettianturi kolmella kytkentäpisteellä lukitustilojen valvontaan

M9G4085PARKG/A/US

Oikosulkusuojaus	kyllä
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Tunnistusalue

Mittausalue	[mm]	52...137
-------------	------	----------

Tarkkuus / poikkeamat

Hystereesi	[mm]	0,5
------------	------	-----

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-40...70
Suojausluokka	IP 20; IP 67; (mäntäsiivu: IP 20; liitinsiivu: IP 67)	

Hyväksynät / testit

EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF säteily	3 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF johtava	10 V
	EN 55011 emissio	luokka B
	IEC 60255-5	4 kV johtimien välillä, Ri: 500 ohmia
MTTF	[vuotta]	277
UL-hyväksyntä	UL-hyväksyntänumero	C002

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	691
Mitat	[mm]	Ø 40
Materiaalit	messinki valkopronssipääällystetty; vasteruuvi: ruostumaton teräs; LED-ikkuna: PA	
Kiristysmomentti	[Nm]	< 20

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	4 x 90° LED, keltainen OUT 1
	Tilanosoitus	4 x 90° LED, punainen OUT 3

Huomautuksia

Huomautuksia	Toimitettaessa: kaikki lähdöt / LED-merkkivalot syttyvät / sammuvat / vilkkuvat
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu




M95009



Magneettianturi kolmella kytkentäpisteellä lukitustilojen valvontaan

M9G4085PARKG/A/US

Liitäntä



OUT1:	locked
OUT2:	partly locked
OUT3:	unlocked