


Sylinterianturi varrassylintereille

MKZ3000-BPKG/US-100-DPS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: MK5108 + E11799

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



1 Tuntopinta



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Mitat [mm]	37,5 x 35 x 35,5

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...30 DC
Virrankulutus [mA]	< 10
Napaisuussuojaus	kyllä
Maks. käynnistysviive [ms]	2

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	300
KytKentätaajuus DC [Hz]	5000
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Tunnistusalue

Vasteherkkyys [mT]	3
Kulkunopeus [m/s]	< 5

Tarkkuus / poikkeamat

Hystereesi [mm]	1
-----------------	---



Sylinterianturi varrassylintereille

MKZ3000-BPKG/US-100-DPS

Toistotarkkuus	[mm]	0,1
----------------	------	-----

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...75
Suojausluokka		IP 67

Hyväksynät / testit

EMC	EN 60947-5-2	
Iskun- / värinänkestoisuus		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Mekaaniset tiedot

Tuntopinta		keskitetty
Sylinterityyppi		varrassylinterit
Mitat	[mm]	37,5 x 35 x 35,5
Materiaalit		kotelo: muovi; Asennusadapteri: alumiini

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanositus	1 x LED, keltainen
--------	-------------	--------------------

Huomautuksia

Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A



Liitäntä

