


## Sylinterikytkin profiilisylintereille

MKP3000-BPKG/US-100-DPS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: MK5108 + E11801

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



1 tuntopinta



## Tuotteen ominaisuudet

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Sähköinen rakenne | PNP          |
| Lähtötoiminto     | sulkeutuva   |
| Mitat [mm]        | 41 x 30 x 27 |

## Sähköiset tiedot

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Käyttöjännite [V]          | 10...30 DC |
| Virrankulutus [mA]         | < 10       |
| Napaisuussuojaus           | kyllä      |
| Maks. käynnistysviive [ms] | 2          |

## Lähdöt

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Sähköinen rakenne                       | PNP        |
| Lähtötoiminto                           | sulkeutuva |
| Maks. jännitehäviö, binaarilähtö DC [V] | 2          |



## Sylinterikytkin profiilisylintereille

MKP3000-BPKG/US-100-DPS

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Jatkuva kuormitettavuus, [mA] | 300         |
| binäärilähtö DC               |             |
| KytKentätaajuus DC [Hz]       | 5000        |
| Oikosulkusuojaus              | kyllä       |
| Oikosulkusuojaustyyppi        | tahdistettu |
| Ylikuormitussuojaus           | kyllä       |

| Tunnistusalue      |     |
|--------------------|-----|
| Vasteherkkyys [mT] | 3   |
| Kulkunopeus [m/s]  | < 5 |

| Tarkkuus / poikkeamat |     |
|-----------------------|-----|
| Hystereesi [mm]       | 1   |
| Toistotarkkuus [mm]   | 0,1 |

| Käyttöolosuhteet        |          |
|-------------------------|----------|
| Ympäristölämpötila [°C] | -25...75 |
| Suojausluokka           | IP 67    |

| Hyväksynät / testit          |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| EMC                          | EN 60947-5-2                   |
| Iskun- / värähtelikestoisuus | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |

| Mekaaniset tiedot |                    |
|-------------------|--------------------|
| Tuntopinta        | edessä             |
| Sylinterityyppi   | profiilisylinterit |
| Mitat [mm]        | 41 x 30 x 27       |
| Materiaalit       | alumiini; muovi    |

| Näytöt / käyttöelementit |              |                    |
|--------------------------|--------------|--------------------|
| Näyttö                   | Tilanosoitus | 1 x LED, keltainen |

| Huomautuksia   |       |
|----------------|-------|
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |

## Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A



# MK5013



## Sylinterikytkin profiilisylintereille

MKP3000-BPKG/US-100-DPS

### Liitäntä

