





Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: MK5115 + E11796

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



1 Tuntopinta



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Mitat [mm]	14 x 12 x 26

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...30 DC
Virrankulutus [mA]	< 10
Napaisuussuojaus	kyllä
Maks. käynnistysviive [ms]	2

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	300
KytKentätaajuus DC [Hz]	5000



T-urasyliinterianturi

MKT3000-BPKG

Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Tunnistusalue

Vasteherkkyys	[mT]	2
Kulkunopeus	[m/s]	< 5

Tarkkuus / poikkeamat

Hystereesi	[mm]	1
Toistotarkkuus	[mm]	0,1

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...75
Suojausluokka		IP 67

Hyväksynät / testit

EMC	EN 60947-5-2	
Iskun- / värähtelökäyttö		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Mekaaniset tiedot

Tuntopinta		edessä
Sylinterityyppi		Lohenpyrstöurasyliinterit
Mitat	[mm]	14 x 12 x 26
Materiaalit		alumiini; muovi

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanositus	1 x LED, keltainen
--------	-------------	--------------------


Huomautuksia

Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²

Liitäntä



	Johdinvärit :
BN =	ruskea
BU =	sininen
BK =	musta