




Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: MK5115 + E11796

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



1 Tuntopinta



#### Tuotteen ominaisuudet

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Sähköinen rakenne | PNP          |
| Lähtötoiminto     | sulkeutuva   |
| Mitat [mm]        | 14 x 12 x 19 |

#### Sähköiset tiedot

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Käyttöjännite [V]          | 10...30 DC |
| Virrankulutus [mA]         | < 10       |
| Napaisuussuojaus           | kyllä      |
| Maks. käynnistysviive [ms] | 2          |

#### Lähdöt

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Sähköinen rakenne                             | PNP        |
| Lähtötoiminto                                 | sulkeutuva |
| Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]       | 2          |
| Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 300        |
| Kyt kentätaajuus DC [Hz]                      | 5000       |



## T-urasynterianturi

MKT3000-BPKG

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Oikosulkusuojaus       | kyllä       |
| Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
| Ylikuormitussuojaus    | kyllä       |

## Tunnistusalue

|               |       |     |
|---------------|-------|-----|
| Vasteherkkyys | [mT]  | 2   |
| Kulkunopeus   | [m/s] | < 5 |

## Tarkkuus / poikkeamat

|                |      |     |
|----------------|------|-----|
| Hystereesi     | [mm] | 1   |
| Toistotarkkuus | [mm] | 0,1 |

## Käyttöolosuhteet

|                    |      |          |
|--------------------|------|----------|
| Ympäristölämpötila | [°C] | -25...75 |
| Suojausluokka      |      | IP 67    |

## Hyväksynät / testit

|                          |              |                                |
|--------------------------|--------------|--------------------------------|
| EMC                      | EN 60947-5-2 |                                |
| Iskun- / värähtelökäyttö |              | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |

## Mekaaniset tiedot

|                 |      |                        |
|-----------------|------|------------------------|
| Tuntopinta      |      | edessä                 |
| Sylinterityyppi |      | Lohenpyrstöurasynterit |
| Mitat           | [mm] | 14 x 12 x 19           |
| Materiaalit     |      | alumiini; muovi        |

## Näytöt / käyttöelementit

|        |             |                    |
|--------|-------------|--------------------|
| Näyttö | Tilanositus | 1 x LED, keltainen |
|--------|-------------|--------------------|


## Huomautuksia

|                |  |       |
|----------------|--|-------|
| Pakkausyksikkö |  | 1 kpl |
|----------------|--|-------|

## Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup>

## Liitäntä



|      |               |
|------|---------------|
|      | Johdinvärit : |
| BN = | ruskea        |
| BU = | sininen       |
| BK = | musta         |