


MK501A



T-urasynterianturi

MKT3028BBPKG/G/0,3M/ZH/US/3D



- 1 kiinnityskappale
2 Tuntopinta



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Mitat [mm]	25 x 5 x 6,5

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...30 DC
Virrankulutus [mA]	< 10
Suojausluokka	III
Napaisuussuojaus	kyllä
Maks. käynnistysviive [ms]	30

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	100
Kytkenätaajuus DC [Hz]	10000
Oikosulkusuojaus	kyllä
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Tunnistusalue

Vasteherkkyys [mT]	2,8
Kulkunopeus [m/s]	> 10

Tarkkuus / poikkeamat

Hystereesi [mm]	< 1,5
-----------------	-------



T-urasynterianturi

MKT3028BBPKG/G/0,3M/ZH/US/3D

Toistotarkkuus	[mm]	< 0,2
----------------	------	-------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...60
Suojausluokka		IP 65; IP 67

Hyväksynyt / testit

ATEX-merkintä	II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc X	
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF säteily	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF johtava	10 V
	EN 55011	luokka B
MTTF	[vuotta]	3694

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	52,4
Asennus	uppoasennus sallittu	
Asennustapa	Kiinnityskappale yhdistetyllä ura- / kuusiokoloruuvilla (SW 1,5)	
Sylinterityyppi	T-urasynterit; (adapterit mahdollistavat asennuksen useisiin eri sylinterimalleihin)	
Mitat	[mm]	25 x 5 x 6,5
Materiaalit	PA; ruostumaton teräs	

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanositus	1 x LED, keltainen
--------	-------------	--------------------

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	kuminen asemointimuisti: 1	
	Kaa pelikiinnike: 1	
	Suojakansi: 1 x T-Nut, E12259	

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Kaa peli: 0,3 m, PUR

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Lukitus: Kuusiomutteri, käännettävä, ruostumaton teräs



MK501A



T-urasynterianturi

MKT3028BBPKG/G/0,3M/ZH/US/3D

Liitântä

