


T-urasynterianturi

MKT3000-BPKG/AS-510-TPS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: MK5106 + E11796

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



1 Tuntopinta



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Mitat [mm]	14 x 12 x 19

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...30 DC
Virrankulutus [mA]	< 10
Napaisuussuojaus	kyllä
Maks. käynnistysviive [ms]	2

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	150
Kyt kentätaajuus DC [Hz]	5000



T-urasyliinterianturi

MKT3000-BPKG/AS-510-TPS

Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Tunnistusalue

Vasteherkkyys	[mT]	2
Kulkunopeus	[m/s]	< 5

Tarkkuus / poikkeamat

Hystereesi	[% Sr:stä]	1
Toistotarkkuus	[% Sr:stä]	0,1

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...75
Suojausluokka		IP 67

Hyväksynät / testit

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	luokka B
Iskun- / värähtelikestoisuus	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	

Mekaaniset tiedot

Tuntopinta		edessä
Syliinterityyppi		Lohenpyrstöurasyliinterit
Mitat	[mm]	14 x 12 x 19
Materiaalit		alumiini; muovi

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanositus	1 x LED, keltainen
--------	-------------	--------------------

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä - urospistoike

Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A



Liitäntä

