




Hitsauksenkestävä sylinterianturi

MKU3000UBPKG/US

Poistuva tuote

Vaihtoehtoiset tuotteet: MK5214

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



1 Tuntopinta



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Mitat [mm]	48 x 18 x 28

Sovellutus

Erityispiirre	Suojaus sähkömagneettisia kenttiä vastaan
Suojaus sähkömagneettisia kenttiä vastaan	kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...30 DC
Virrankulutus [mA]	< 18
Napaisuussuojaus	kyllä
Maks. käynnistysviive [ms]	20

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	300
KytKentätaajuus DC [Hz]	40
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Tunnistusalue

Vasteherkkyys [mT]	3
--------------------	---



Hitsauksenkestävä sylinterianturi

MKU3000UBPKG/US

Kulkunopeus	[m/s]	< 1	
Tarkkuus / poikkeamat			
Hystereesi	[mm]	1,5	
Toistotarkkuus	[mm]	0,1	
Käyttöolosuhteet			
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...75	
Suojausluokka		IP 67	
Hyväksynnät / testit			
EMC		EN 60947-5-2	
Iskun- / värähtelönkestoisuus		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Mekaaniset tiedot			
Paino	[g]	74,6	
Tuntopinta		edessä	
Sylinterityyppi		paineilmasylinterit	
Mitat	[mm]	48 x 18 x 28	
Materiaalit		sinkkipainevalu	
Näytöt / käyttöelementit			
Näyttö	Tilanosoitus		1 x LED, keltainen
	käyttö		1 x LED, vihreä
Huomautuksia			
Pakkausyksikkö		1 kpl	

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A



Liitäntä

