


## Sylinterikytkin profiilisylintereille

MKP3000-BPKG/US-100-DPS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



1 tuntopinta



## Tuotteen ominaisuudet

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Sähköinen rakenne | PNP          |
| Lähtötoiminto     | sulkeutuva   |
| Mitat [mm]        | 41 x 30 x 27 |

## Sähköiset tiedot

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Käyttöjännite [V]          | 10...30 DC |
| Virrankulutus [mA]         | < 10       |
| Napaisuussuojaus           | kyllä      |
| Maks. käynnistysviive [ms] | 2          |

## Lähdöt

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Sähköinen rakenne                             | PNP        |
| Lähtötoiminto                                 | sulkeutuva |
| Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]       | 2          |
| Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 300        |
| KytKentätaajuus DC [Hz]                       | 5000       |



## Sylinterikytkin profiilisylintereille

MKP3000-BPKG/US-100-DPS

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Oikosulkusuojaus       | kyllä       |
| Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
| Ylikuormitussuojaus    | kyllä       |

## Tunnistusalue

|               |       |     |
|---------------|-------|-----|
| Vasteherkkyys | [mT]  | 2   |
| Kulkunopeus   | [m/s] | < 5 |

## Tarkkuus / poikkeamat

|                |      |     |
|----------------|------|-----|
| Hystereesi     | [mm] | 1   |
| Toistotarkkuus | [mm] | 0,1 |

## Käyttöolosuhteet

|                    |      |          |
|--------------------|------|----------|
| Ympäristölämpötila | [°C] | -25...75 |
| Suojausluokka      |      | IP 67    |

## Hyväksynät / testit

|                               |              |                                |
|-------------------------------|--------------|--------------------------------|
| EMC                           | EN 60947-5-2 |                                |
| Iskun- / värähtelönkestoisuus |              | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |

## Mekaaniset tiedot

|                 |      |                                   |
|-----------------|------|-----------------------------------|
| Tuntopinta      |      | edessä                            |
| Sylinterityyppi |      | profiilisylinterit ; (Joucomatic) |
| Mitat           | [mm] | 41 x 30 x 27                      |
| Materiaalit     |      | alumiini; muovi                   |

## Näytöt / käyttöelementit

|        |             |                    |
|--------|-------------|--------------------|
| Näyttö | Tilanositus | 1 x LED, keltainen |
|--------|-------------|--------------------|

## Huomautuksia

|                |  |       |
|----------------|--|-------|
| Pakkausyksikkö |  | 1 kpl |
|----------------|--|-------|

## Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A



# MK5027



## Sylinterikytkin profiilisylintereille

MKP3000-BPKG/US-100-DPS

### Liitäntä

