


Sylinterianturi varrassylintereille

MKZ3000-ANKG

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



1 Tuntopinta



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	NPN
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Mitat [mm]	37,5 x 35 x 35,5

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...30 DC
Virrankulutus [mA]	< 10
Napaisuussuojaus	kyllä
Maks. käynnistysviive [ms]	2

Lähdöt

Sähköinen rakenne	NPN
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	300
Kytkeätaajuus DC [Hz]	5000
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Tunnistusalue

Vasteherkkyys [mT]	3
Kulkunopeus [m/s]	< 5

Tarkkuus / poikkeamat

Hystereesi [mm]	1
Toistotarkkuus [mm]	0,1

Käyttöolosuhteet


Ympäristölämpötila [°C]	-25...75
Suojausluokka	IP 67



Sylinterianturi varrassylintereille

MKZ3000-ANKG

Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
Iskun- / värinänkestoisuus	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Mekaaniset tiedot		
Tuntopinta	keskitetty	
Sylinterityyppi	varrassylinterit	
Mitat	[mm]	37,5 x 35 x 35,5
Materiaalit	kotelo: muovi; Asennusadapteri: alumiini	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	
Sähköinen liitäntä		
Kaapeli: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²		
Liitäntä		



BN = Johdinvärit :
 BU = ruskea
 BK = sininen
 musta