MK5040


Sylinterikytkin profiilisylintereille

MKP3000-ANKG/US

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: MK5113 + E11801

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



1 tuntopinta

CE

Tuotteen ominaisuudet		
Sähköinen rakenne		NPN
Lähtötoiminto		sulkeutuva
Mitat	[mm]	41 x 30 x 27
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	10...30 DC
Virrankulutus	[mA]	< 10
Napaisuussuojaus		kyllä
Maks. käynnistysviive	[ms]	2
Lähdöt		
Sähköinen rakenne		NPN
Lähtötoiminto		sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC	[V]	2

MK5040

Sylinterikytkin profiilisylintereille

MKP3000-ANKG/US

Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	300	
Kytkentätaajuus DC	[Hz]	5000	
Oikosulkusuojaus		kyllä	
Oikosulkusuojaustyyppi		tahdistettu	
Ylikuormitussuojaus		kyllä	
Tunnistusalue			
Vasteherkkyys	[mT]	3	
Kulkunopeus	[m/s]	< 5	
Tarkkuus / poikkeamat			
Hystereesi	[mm]	1	
Toistotarkkuus	[mm]	0,1	
Käyttöolosuhteet			
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...75	
Suojausluokka		IP 67	
Hyväksynnät / testit			
EMC		EN 60947-5-2	
Iskun- / tärinänkestoisuus		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Mekaaniset tiedot			
Tuntopinta		edessä	
Sylinterityyppi		profiilisylinterit	
Mitat	[mm]	41 x 30 x 27	
Materiaalit		alumiini; muovi	
Näytöt / käyttöelementit			
Näyttö		Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
Huomautuksia			
Pakkausyksikkö		1 kpl	
Sähköinen liitäntä - urospistoke			

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A



MK5040

Sylinterikytkin profiilisylintereille

MKP3000-ANKG/US

Liitäntä

