


Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



1 tuntopinta



#### Tuotteen ominaisuudet

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Sähköinen rakenne | NPN          |
| Lähtötoiminto     | sulkeutuva   |
| Mitat [mm]        | 14 x 12 x 26 |

#### Sähköiset tiedot

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Käyttöjännite [V]          | 10...30 DC |
| Virrankulutus [mA]         | < 10       |
| Napaisuussuojaus           | kyllä      |
| Maks. käynnistysviive [ms] | 2          |

#### Lähdöt

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Sähköinen rakenne                             | NPN         |
| Lähtötoiminto                                 | sulkeutuva  |
| Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]       | 2           |
| Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 300         |
| KytKentätaajuus DC [Hz]                       | 5000        |
| Oikosulkusuojaus                              | kyllä       |
| Oikosulkusuojaustyyppi                        | tahdistettu |



## T-urasynterianturi

MKT3000-ANKG/AS

|                                         |              |                                |
|-----------------------------------------|--------------|--------------------------------|
| Ylikuormitussuojaus                     |              | kyllä                          |
| <b>Tunnistusalue</b>                    |              |                                |
| Vasteherkkyys                           | [mT]         | 2                              |
| Kulkunopeus                             | [m/s]        | < 5                            |
| <b>Tarkkuus / poikkeamat</b>            |              |                                |
| Hystereesi                              | [mm]         | 1                              |
| Toistotarkkuus                          | [mm]         | 0,1                            |
| <b>Käyttöolosuhteet</b>                 |              |                                |
| Ympäristölämpötila                      | [°C]         | -25...75                       |
| Suojausluokka                           |              | IP 67                          |
| <b>Hyväksynät / testit</b>              |              |                                |
| EMC                                     | EN 60947-5-2 |                                |
| Iskun- / värähtelönkestoisuus           |              | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
| <b>Mekaaniset tiedot</b>                |              |                                |
| Tuntopinta                              |              | edessä                         |
| Sylinterityyppi                         |              | Lohenpyrstöurasynterit         |
| Mitat                                   | [mm]         | 14 x 12 x 26                   |
| Materiaalit                             |              | alumiini; muovi                |
| <b>Näytöt / käyttöelementit</b>         |              |                                |
| Näyttö                                  | Tilanosoitus | 1 x LED, keltainen             |
| <b>Huomautuksia</b>                     |              |                                |
| Pakkausyksikkö                          |              | 1 kpl                          |
| <b>Sähköinen liitäntä - urospistoke</b> |              |                                |

Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A



## Liitäntä

