




T-urasynterianturi

MKT3000-ANKG

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



1 Tuntopinta



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	NPN
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Mitat [mm]	14 x 12 x 26

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...30 DC
Virrankulutus [mA]	< 10
Napaisuussuojaus	kyllä
Maks. käynnistysviive [ms]	2

Lähdöt


Sähköinen rakenne	NPN
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	300
KytKentätaajuus DC [Hz]	5000
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu



T-urasyliinterianturi

MKT3000-ANKG

Ylikuormitussuojaus		kyllä
Tunnistusalue		
Vasteherkkyys	[mT]	2
Kulkunopeus	[m/s]	< 5
Tarkkuus / poikkeamat		
Hystereesi	[mm]	1
Toistotarkkuus	[mm]	0,1
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...75
Suojausluokka		IP 67
Hyväksynät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
Iskun- / värähtelönkestoisuus		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Mekaaniset tiedot		
Tuntopinta		edessä
Sylinterityyppi		Lohenpyrstöurasyliinterit
Mitat	[mm]	14 x 12 x 26
Materiaalit		alumiini; muovi
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
Kaapeli: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm ²		
Liitäntä		



Johdinvärit :
 BN = ruskea
 BU = sininen
 BK = musta