


## Sylinterikytkin profiilisylintereille

MKP3000-BPKG/5M

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



1 Tuntopinta



## Tuotteen ominaisuudet

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Sähköinen rakenne | PNP          |
| Lähtötoiminto     | sulkeutuva   |
| Mitat [mm]        | 37 x 30 x 27 |

## Sähköiset tiedot

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Käyttöjännite [V]          | 10...30 DC |
| Virrankulutus [mA]         | < 10       |
| Napaisuussuojaus           | kyllä      |
| Maks. käynnistysviive [ms] | 2          |

## Lähdöt


|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Sähköinen rakenne                             | PNP         |
| Lähtötoiminto                                 | sulkeutuva  |
| Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]       | 2           |
| Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 300         |
| KytKentätaajuus DC [Hz]                       | 5000        |
| Oikosulkusuojaus                              | kyllä       |
| Oikosulkusuojaustyyppi                        | tahdistettu |
| Ylikuormitussuojaus                           | kyllä       |



## Sylinterikytkin profiilisylintereille

MKP3000-BPKG/5M

| Tunnistusalue                         |                                |                    |
|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Vasteherkkyys                         | [mT]                           | 3                  |
| Kulkunopeus                           | [m/s]                          | < 5                |
| Tarkkuus / poikkeamat                 |                                |                    |
| Hystereesi                            | [mm]                           | 1                  |
| Toistotarkkuus                        | [mm]                           | 0,1                |
| Käyttöolosuhteet                      |                                |                    |
| Ympäristölämpötila                    | [°C]                           | -25...75           |
| Suojausluokka                         |                                | IP 67              |
| Hyväksynät / testit                   |                                |                    |
| EMC                                   | EN 60947-5-2                   |                    |
| Iskun- / värähtäkestoisuus            | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |                    |
| Mekaaniset tiedot                     |                                |                    |
| Tuntopinta                            |                                | edessä             |
| Sylinterityyppi                       |                                | profiilisylinterit |
| Mitat                                 | [mm]                           | 37 x 30 x 27       |
| Materiaalit                           |                                | alumiini; muovi    |
| Näytöt / käyttöelementit              |                                |                    |
| Näyttö                                | Tilanosoitus                   | 1 x LED, keltainen |
| Huomautuksia                          |                                |                    |
| Pakkausyksikkö                        |                                | 1 kpl              |
| Sähköinen liitäntä                    |                                |                    |
| Kaapeli: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm² |                                |                    |
| Liitäntä                              |                                |                    |



BN =                   Johdinvärit :  
 BU =                   ruskea  
 BK =                   sininen  
                           musta