




Sylinterianturi varrassylintereille

MKZ3000-BPKG/US-100-DPS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



1 Tuntopinta



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Mitat [mm]	30 x 30 x 23

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...30 DC
Virrankulutus [mA]	< 10
Napaisuussuojaus	kyllä
Maks. käynnistysviive [ms]	2

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	300
Kyt kentätaajuus DC [Hz]	5000
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Tunnistusalue

Vasteherkkyys [mT]	2
Kulkunopeus [m/s]	< 5



Sylinterianturi varrassylintereille

MKZ3000-BPKG/US-100-DPS

Tarkkuus / poikkeamat		
Hystereesi	[mm]	1
Toistotarkkuus	[mm]	0,1
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...75
Suojausluokka		IP 67
Hyväksynät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
Iskun- / värähtelökäyttö		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Mekaaniset tiedot		
Tuntopinta		edessä
Sylinterityyppi		varrassylinterit; (Joucomatic)
Mitat	[mm]	30 x 30 x 23
Materiaalit		alumiini; muovi
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanositus	1 x LED, keltainen
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä - urospistoke		

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A



Liitäntä

