


## T-urasynterianturi

MKN3000-BPKG/0,6M/AS-510-TPS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



## Tuotteen ominaisuudet

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Sähköinen rakenne | PNP            |
| Lähtötoiminto     | sulkeutuva     |
| Mitat [mm]        | 6,2 x 32 x 4,6 |

## Sähköiset tiedot

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Käyttöjännite [V]          | 10...30 DC |
| Virrankulutus [mA]         | < 10       |
| Napaisuussuojaus           | kyllä      |
| Maks. käynnistysviive [ms] | 2          |

## Lähdöt

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Sähköinen rakenne                             | PNP         |
| Lähtötoiminto                                 | sulkeutuva  |
| Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]       | 2           |
| Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100         |
| KytKentätaajuus DC [Hz]                       | 5000        |
| Oikosulkusuojaus                              | kyllä       |
| Oikosulkusuojaustyyppi                        | tahdistettu |
| Ylikuormitussuojaus                           | kyllä       |

## Tunnistusalue

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Vasteherkkyys [mT] | 3   |
| Kulkunopeus [m/s]  | < 5 |

## Tarkkuus / poikkeamat

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Hystereesi [mm]     | 1,5 |
| Toistotarkkuus [mm] | 0,2 |

## Käyttöolosuhteet

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Ympäristölämpötila [°C] | -25...75 |
| Suojausluokka           | IP 67    |



## T-urasynterianturi

MKN3000-BPKG/0,6M/AS-510-TPS

## Hyväksynnät / testit

|                              |                                |          |
|------------------------------|--------------------------------|----------|
| EMC                          | EN 60947-5-2                   |          |
|                              | EN 55011                       | luokka B |
| Iskun- / värähtelikestoisuus | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |          |

## Mekaaniset tiedot

|                 |                |  |
|-----------------|----------------|--|
| Tuntopinta      | edessä         |  |
| Sylinterityyppi | T-urasynterit  |  |
| Mitat [mm]      | 6,2 x 32 x 4,6 |  |
| Materiaalit     | PA 12-GF30     |  |

## Näytöt / käyttöelementit

|        |             |                    |
|--------|-------------|--------------------|
| Näyttö | Tilanositus | 1 x LED, keltainen |
|--------|-------------|--------------------|

## Huomautuksia

|                |       |
|----------------|-------|
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
|----------------|-------|

## Sähköinen liitäntä

Kaapecti: 0,6 m, PUR

## Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A



## Liitäntä

