


MK5101



T-urasyliinterianturi

MKT3028BBPKG/G/0,3M/ZH/AS



- 1 kiinnityskappale
2 Tuntopinta



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Mitat [mm]	25 x 5 x 6,5

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...30 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan)
Virrankulutus [mA]	< 10
Suojausluokka	III
Napaisuussuojaus	kyllä
Maks. käynnistysviive [ms]	30

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	100
Kytkenätaajuus DC [Hz]	10000
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä


Tunnistusalue

Vasteherkkyys [mT]	2,8
Kulkunopeus [m/s]	> 10



T-urasyylinterianturi

MKT3028BBPKG/G/0,3M/ZH/AS

Tarkkuus / poikkeamat		
Hystereesi	[mm]	< 1,5
Toistotarkkuus	[mm]	< 0,2
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...85
Suojausluokka		IP 65; IP 67
Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF säteily	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF johtava	10 V
	EN 55011	luokka B
MTTF	[vuotta]	3694
UL-hyväksyntä	Ta	-25...75 °C
	Enclosure type	Type 1
	Jännitesyöttö	Limited Voltage/Current (Marking Class 2)
	UL-hyväksyntänumero	C003
	Tiedostonumero UL	E174191
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	12,1
Asennus		uppoasennus sallittu
Asennustapa		Kiinnityskappale yhdistetyllä ura- / kuusiokoloruuilla (SW 1,5)
Sylinterityyppi		T-urasylinterit
Mitat	[mm]	25 x 5 x 6,5
Materiaalit		kotelo: PA; kiinnityskappale: ruostumaton teräs
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanositus	1 x LED, keltainen
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat	kuminen asemointimuisti: 1	
	Kaa pelikiinnike: 1	
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä - urospistoke		
Kaapeli: 0,3 m, PUR		
Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A; Lukitus: pikakiinnitys		
		

Liitäntä

