




T-urasynterianturi

MKT3028BBPKG/G/0,3M/ZH/US



Tuotteen ominaisuudet		
Sähköinen rakenne		PNP
Lähtötoiminto		sulkeutuva
Mitat	[mm]	25 x 5 x 6,5
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	10...30 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan)
Virrankulutus	[mA]	< 10
Suojausluokka		III
Napaisuussuojaus		kyllä
Maks. käynnistysviive	[ms]	30
Lähdöt		
Sähköinen rakenne		PNP
Lähtötoiminto		sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC	[V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	100
Kyt kentätaajuus DC	[Hz]	10000
Oikosulkusuojaus		kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi		tahdistettu
Ylikuormitussuojaus		kyllä
Tunnistusalue		
Vasteherkkyys	[mT]	2,8
Kulkunopeus	[m/s]	> 10



T-urasyylinterianturi

MKT3028BBPKG/G/0,3M/ZH/US

Tarkkuus / poikkeamat		
Hystereesi	[mm]	< 1,5
Toistotarkkuus	[mm]	< 0,2
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...85
Suojausluokka		IP 65; IP 67
Hyväksynät / testit		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF säteily	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF johtava	10 V
	EN 55011	luokka B
MTTF	[vuotta]	3694
UL-hyväksyntä	Ta	-25...75 °C
	Enclosure type	Type 1
	Jännitesyöttö	Limited Voltage/Current (Marking Class 2)
	UL-hyväksyntänumero	C003
	Tiedostonumero UL	E174191
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	21,1
Asennus		uppoasennus sallittu
Asennustapa		Kiinnityskappale yhdistetyllä ura- / kuusiokoloruuvilla (SW 1,5)
Sylinterityyppi		T-urasylinterit
Mitat	[mm]	25 x 5 x 6,5
Materiaalit		kotelo: PA; kiinnityskappale: ruostumaton teräs
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat	kuminen asemointimuisti: 1	
	Kaapelikiinnike: 1	
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä - urospistoke		
Kaapeli: 0,3 m, PUR		
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Lukitus: uritettu mutteri, käännettävä		
2 1 3 4		

T-urasynterianturi

MKT3028BBPKG/G/0,3M/ZH/US

Liitäntä

