




T-urasyliinterianturi

MKT3028BANKG/G/0,3M/ZH/AS



- 1 kiinnityskappale  
2 Tuntopinta



Tuotteen ominaisuudet

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Sähköinen rakenne | NPN          |
| Lähtötoiminto     | sulkeutuva   |
| Mitat [mm]        | 25 x 5 x 6,5 |

Sähköiset tiedot

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| Käyttöjännite [V]          | 10...30 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan) |
| Virrankulutus [mA]         | < 10                                         |
| Suojausluokka              | III                                          |
| Napaisuussuojaus           | kyllä                                        |
| Maks. käynnistysviive [ms] | 30                                           |

Lähdöt

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Sähköinen rakenne                             | NPN        |
| Lähtötoiminto                                 | sulkeutuva |
| Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]       | 2,5        |
| Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100        |
| Kytkenätaajuus DC [Hz]                        | 10000      |
| Oikosulkusuojaus                              | kyllä      |
| Ylikuormitussuojaus                           | kyllä      |

Tunnistusalue

|                    |      |
|--------------------|------|
| Vasteherkkyys [mT] | 2,8  |
| Kulkunopeus [m/s]  | > 10 |

Tarkkuus / poikkeamat

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Hystereesi [mm] | < 1,5 |
|-----------------|-------|



## T-urasynterianturi

MKT3028BANKG/G/0,3M/ZH/AS

|                |      |       |
|----------------|------|-------|
| Toistotarkkuus | [mm] | < 0,2 |
|----------------|------|-------|

## Käyttöolosuhteet

|                    |      |              |
|--------------------|------|--------------|
| Ympäristölämpötila | [°C] | -25...85     |
| Suojausluokka      |      | IP 65; IP 67 |

## Hyväksynnät / testit

|               |                         |                |
|---------------|-------------------------|----------------|
| EMC           | EN 61000-4-2 ESD        | - CD / 8 kV AD |
|               | EN 61000-4-3 HF säteily | 10 V/m         |
|               | EN 61000-4-4 Burst      | 2 kV           |
|               | EN 61000-4-6 HF johtava | 10 V           |
|               | EN 55011                | luokka B       |
| MTTF          | [vuotta]                | 3694           |
| UL-hyväksyntä | UL-hyväksyntänumero     | C003           |

## Mekaaniset tiedot

|                 |      |                                                                  |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------------|
| Paino           | [g]  | 12,1                                                             |
| Asennus         |      | uppoasennus sallittu                                             |
| Asennustapa     |      | Kiinnityskappale yhdistetyllä ura- / kuusiokoloruuvilla (SW 1,5) |
| Sylinterityyppi |      | T-urasynterit                                                    |
| Mitat           | [mm] | 25 x 5 x 6,5                                                     |
| Materiaalit     |      | kotelo: PA; kiinnityskappale: ruostumaton teräs                  |

## Näytöt / käyttöelementit

|        |             |                    |
|--------|-------------|--------------------|
| Näyttö | Tilanositus | 1 x LED, keltainen |
|--------|-------------|--------------------|

## Tarvikkeet

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Toimitettavat osat | kuminen asemointimuisti: 1 |
|                    | Kaapelikiinnike: 1         |

## Huomautuksia

|                |       |
|----------------|-------|
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
|----------------|-------|

## Sähköinen liitäntä - urospistoke

Kaapeli: 0,3 m, PUR

Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A; Lukitus: pikakiinnitys



### Liitäntä

