



T-urasyliinterianturi

MKT3028BAPKG/G/ZH



- 1 kiinnityskappale
2 Tuntopinta



Tuotteen ominaisuudet		
Sähköinen rakenne		PNP
Lähtötoiminto		avautuva
Mitat	[mm]	25 x 5 x 6,5
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	10...30 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan)
Virrankulutus	[mA]	< 10
Suojausluokka		III
Napaisuussuojaus		kyllä
Maks. käynnistysviive	[ms]	30
Lähdöt		
Sähköinen rakenne		PNP
Lähtötoiminto		avautuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC	[V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	100
Kytkenäköisyys DC	[Hz]	10000
Oikosulkusuojaus		kyllä
Ylikuormitussuojaus		kyllä
Tunnistusalue		
Vasteherkkyys	[mT]	2,8
Kulkunopeus	[m/s]	> 10
Tarkkuus / poikkeamat		
Hystereesi	[mm]	< 1,5



T-urasyliinterianturi

MKT3028BAPKG/G/ZH

Toistotarkkuus	[mm]	< 0,2
----------------	------	-------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...85
Suojausluokka		IP 65; IP 67

Hyväksynnät / testit

EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF säteily	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF johtava	10 V
	EN 55011	luokka B
MTTF	[vuotta]	2373
UL-hyväksyntä	UL-hyväksyntänumero	C003

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	28,1
Asennus		uppoasennus sallittu
Asennustapa		Kiinnityskappale yhdistetyllä ura- / kuusiokoloruuvilla (SW 1,5)
Sylinterityyppi		T-urasyliinterit
Mitat	[mm]	25 x 5 x 6,5
Materiaalit		kotelo: PA; kiinnityskappale: ruostumaton teräs

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
--------	--------------	--------------------

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	kuminen asemointimuisti: 1
	Kaapelikiinnike: 1


Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

Liitäntä



Johdinvärit :
BK = musta
BN = ruskea
BU = sininen