




T-urasynterianturi

MKT2028BARKG/G/0,3M/ZH/US

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: MK5186

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



- 1 kiinnityskappale
2 Tuntopinta



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	NPN
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Mitat [mm]	25 x 5 x 6,5

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...30 DC
Virrankulutus [mA]	< 10
Suojausluokka	III
Napaisuussuojaus	kyllä
Maks. käynnistysviive [ms]	30

Lähdöt

Sähköinen rakenne	NPN
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	100
Kyt kentätaajuus DC [Hz]	10000
Oikosulkusuojaus	kyllä
Ylikuormitussuojaus	kyllä



T-urasyliinterianturi

MKT2028BARKG/G/0,3M/ZH/US

Tunnistusalue		
Vasteherkkyys	[mT]	2,8
Kulkunopeus	[m/s]	> 10
Tarkkuus / poikkeamat		
Hystereesi	[mm]	< 1,5
Toistotarkkuus	[mm]	< 0,2
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...85
Suojausluokka		IP 65; IP 67; IP 69K
Hyväksynnot / testit		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF säteily	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF johtava	10 V
	EN 55011	luokka B
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	0,021
Asennus		uppoasennus sallittu
Asennustapa		Kiinnityskappale yhdistetyllä ura- / kuusiokoloruuvilla (SW 1,5)
Sylinterityyppi		T-urasyliinterit
Mitat	[mm]	25 x 5 x 6,5
Materiaalit		kotelo: PA; kiinnityskappale: ruostumaton teräs
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanositus	1 x LED, keltainen
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		kuminen asemointimuisti: 1
		Kaapelikiinnike: 1
Huomautuksia		
Huomautuksia		käyttöjännite "jänniteluokka 2" cULus mukaan
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä - urospistoke		
Kaapeli: 0,3 m, PVC		
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Lukitus: Kuusiomutteri, käännettävä, ruostumaton teräs		
		

Liitäntä

