




T-urasynterianturi

MKT3028BBPKG/G/1,0M/ZH/US



Tuotteen ominaisuudet		
Sähköinen rakenne		PNP
Lähtötoiminto		sulkeutuva
Mitat	[mm]	25 x 5 x 6,5
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	10...30 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan)
Virrankulutus	[mA]	< 10
Suojausluokka		III
Napaisuussuojaus		kyllä
Maks. käynnistysviive	[ms]	30
Lähdöt		
Sähköinen rakenne		PNP
Lähtötoiminto		sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC	[V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	200
KytKentätaajuus DC	[Hz]	10000
Oikosulkusuojaus		kyllä
Ylikuormitussuojaus		kyllä
Tunnistusalue		
Vasteherkkyys	[mT]	2,8
Kulkunopeus	[m/s]	> 10
Tarkkuus / poikkeamat		
Hystereesi	[mm]	< 1,5



T-urasyliinterianturi

MKT3028BBPKG/G/1,0M/ZH/US

Toistotarkkuus	[mm]	< 0,2
----------------	------	-------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...85
--------------------	------	----------

Suojausluokka		IP 65; IP 67
---------------	--	--------------

Hyväksynnät / testit

EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF säteily	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV johtimien välillä, Ri: 2 ohmia
	EN 61000-4-6 HF johtava	10 V
	EN 55011	luokka B

MTTF	[vuotta]	3694
------	----------	------

UL-hyväksyntä	UL-hyväksyntänumero	C003
---------------	---------------------	------

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	29,3
-------	-----	------

Asennus		uppoasennus sallittu
---------	--	----------------------

Asennustapa		kiinnityselementti ura- / kuusiokoloruuvilla AF 1.5
-------------	--	---

Syliinterityyppi		T-urasyliinterit
------------------	--	------------------

Mitat	[mm]	25 x 5 x 6,5
-------	------	--------------

Materiaalit		PA; ruostumaton teräs
-------------	--	-----------------------

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
--------	--------------	--------------------

Tarvikkeet

Toimitettavat osat		kuminen asemointimuisti: 1
--------------------	--	----------------------------

		Kaapelikiinnike: 1
--	--	--------------------


Huomautuksia

Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Kaapeli: 1 m, PUR

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Lukitus: uritettu mutteri, käännettävä



Liitäntä

