


MK5214



T-urasynterianturi

MKT3028BBPKG/G/WFI/0,3M/ZH/US



- 1 kiinnityskappale
- 2 Tuntopinta
- 3 kuva (esimerkki)



Tuotteen ominaisuudet		
Sähköinen rakenne		PNP
Lähtötoiminto		sulkeutuva
Mitat	[mm]	25 x 5 x 6,5
Sovellutus		
Erityispiirre		Suojaus sähkömagneettisia kenttiä vastaan
Toimintaperiaate		ulkoisten kenttien vaimennus
Sovellutus		hitsaussovellutukset
Suojaus sähkömagneettisia kenttiä vastaan		kyllä
Maks. magneettikenttäkestoisuus	[mT]	200
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	10...30 DC
Virrankulutus	[mA]	< 10
Suojausluokka		III
Napaisuussuojaus		kyllä
Maks. käynnistysviive	[ms]	300
Lähdöt		
Sähköinen rakenne		PNP
Lähtötoiminto		sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC	[V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	100
KytKentätaajuus DC	[Hz]	9



T-urasynterianturi

MKT3028BBPKG/G/WFI/0,3M/ZH/US

Oikosulkusuojaus		kyllä
Ylikuormitussuojaus		kyllä
Tunnistusalue		
Vasteherkkyys	[mT]	2,8
Kulkunopeus	[m/s]	< 0,25
Tarkkuus / poikkeamat		
Hystereesi	[mm]	< 1,5
Toistotarkkuus	[mm]	< 0,2
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...85
Suojausluokka		IP 65; IP 67
Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF säteily	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF johtava	10 V
	EN 55011	luokka B
Tärinänkestoisuus	EN 60068-2-6 Fc	(10...55 Hz) / 1 mm amplitudi, värähtelyjakso 5 min., 30 min.per akseli resonanssissa tai 55 Hz
Iskunkestävyys	EN 60068-2-27 Ea	30 g 6 iskua / 11 ms puolisini (x, y, z)
MTTF	[vuotta]	1267
UL-hyväksyntä	UL-hyväksyntänumero	C003
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	23,5
Asennus		uppoasennus sallittu
Asennustapa		Kiinnityskappale yhdistetyllä ura- / kuusiokoloruuvilla (SW 1,5)
Sylinterityyppi		T-urasynterit
Mitat	[mm]	25 x 5 x 6,5
Materiaalit		kotelo: PA; kiinnityskappale: ruostumaton teräs; uritettu mutteri: PTFE tarkastettu; suojaputki: PTFE tarkastettu
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanositus	1 x LED, keltainen
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		kuminen asemointimuisti: 1
		Kaapelikiinnike: 1
Huomautuksia		
Huomautuksia		käyttöjännite "jänniteluokka 2" cULus mukaan
Pakkausyksikkö		1 kpl

MK5214



T-urasyliinterianturi

MKT3028BBPKG/G/WFI/0,3M/ZH/US

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Kaapeli: 0,3 m, PUR; suojaputki

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Lukitus: uritettu mutteri, käännettävä



Liitäntä

